



用途 洗剤、分析装置、薬液供給

吐出流量 ~100ml/min

オールインワンチューブポンプ

ブラシレス

- ・ ブラシレス駆動回路内蔵により、外付ドライバが不要
- ・ 省スペースで使用可能



PT-DBAP1-100-KA,24V

特性・仕様

吐出流量	100ml/min
1回転当たり流量	0.6ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ N-TygonA-60F S-シリコンチューブ C-メディルチューブ
接続チューブ	内径φ4mm
締付けタイプ チューブ	外形φ6mm ・ナイロンチューブ ・ポリエチレンチューブ
定格電流 (mA)	490
吐出圧	0.1MPa

※C 型、E 型、L 型、N 型の組合わせも可能です。
詳細は営業窓口までお問い合わせください。
※ケーブルは付属していません。

チューブポンプ


ギヤポンプ

チューブポンプ図面

ギヤポンプ図面

安全弁・逆止弁

参考接続例



入出力信号

名称、ピンNo.	信号名称	内容
CN1 (電源、制御信号入出力)	1	スタート入力 "H" : 停止 "L" : 回転動作
	2	回転方向切換入力 "H" : CW回転 "L" : CCW回転
	3	ブレーキ入力 "H" : ブレーキ動作 "L" : ブレーキ解除
	4	未使用
	5	回転信号 出力
	6	アラーム 出力
	7	外部PWM 入力
	8	GND
	9	電源入力
	10	0V入力 (CN1-8と同電位)

* : 回転方向はモータ単体での回転方向です。ギヤドモータ出力軸の回転方向は、各ギヤドモータ仕様書を参照ください。