

品番説明及び機種選定

PT-D BL P 1 - 50 - KA, 24V

PT=チューブポンプ

ポンプヘッド機種 (H, C, D, E, L, F, N, Mタイプから選定願います)
詳細は各ページをご覧ください。

ブラシレスモータの場合 D, E, L, F, Nのみの対応となります。
ブラシレスモータ以外は「BL」名は不要となります。

チューブ材質 P-ファーマドチューブ S-シリコンチューブ N-TygonA-60F C-メディルチューブ
※チューブ選定は液体適合表を参考にしてください。

管理枝番

—KA 標準型 —F*** カスタム番号

電圧=DC12V~24V

流量ml/min


詳細は各ページをご覧ください。

継ぎ手 1 タケノコタイプ (下記参照) 2 締付けタイプ (下記参照) 3 その他

1 タケノコタイプ



2 締付けタイプ (D, Eタイプのみ対応可能)



交換用チューブ (チューブポンプ専用)

タケノコタイプ

締付けタイプ

型式説明 ※B, C, Hタイプは、ポンプヘッドごとの交換となります。

例: E P 1 - 350 チューブAssy

流通 [ml/min]

E: (350) (500/1000) L: (350/500) (1000)

※その他のポンプの流量表記はございません。

継ぎ手

1 (タケノコタイプ) 2 (締付けタイプ) ※D, E, L, Nタイプのみ対応

チューブ材質

(P-ファーマドチューブ) (S-シリコンチューブ) (N-TygonA-60F)
(C-メディルチューブ)

※上記以外のチューブに関しては、営業窓口までお問い合わせ下さい。

ポンプヘッドタイプ

D, E, F, L, N, Mタイプ